

Scheda tecnica

Carrello portautensili in acciaio con ruote a 6 cassetti RS Pro, 450 mm x 980 mm x 1090 mm

Codice RS: **875-5789**



Dettagli sul prodotto

L'armadietto mobile a 6 cassetti RS Pro è dotato di una robusta struttura in lamiera d'acciaio di qualità superiore per una maggiore durata. È dotato di un rivestimento elettrostatico a polvere opaca elegante e durevole per una protezione antigraffio. Le guide con cuscinetti a sfere telescopiche a basso attrito garantiscono un funzionamento senza problemi. Il sistema Smart-Lock su ogni cassetto evita l'apertura accidentale durante lo spostamento dell'armadietto. Questo armadietto misura 450 x 980 x 1090 mm.

Caratteristiche e vantaggi

- Struttura resistente e affidabile, lamiera d'acciaio di qualità superiore
- Elegante e duraturo rivestimento elettrostatico con verniciatura a polvere opacizzante, antigraffio
- 6 cassetti - compatibile con inserti EVA
- Guide con cuscinetti a sfere telescopiche a basso attrito che garantiscono un funzionamento senza problemi. Cassetto inferiore con doppie guide
- Ogni cassetto può ospitare 3 moduli per utensili EVA
- Sistema Smart-Lock su ogni cassetto per evitare l'apertura accidentale durante lo spostamento dell'armadietto
- Meccanismo di bloccaggio centrale
- Vassoio direttamente accessibile per oggetti ingombranti. L'altezza del vassoio centrale è regolabile
- Piano di lavoro incassato con tappetino di alta qualità per garantire una comoda area di lavoro



TALIANO

Specifiche:

Dimensioni	980 x 1090 x 450 mm
Altezza	450 mm
Lunghezza	1090 mm
Materiale	Acciaio
Numero di cassette	6
Tipo	Armadietto, banco da lavoro
Peso	66,3 kg
Ruote	Sì
Larghezza	980 mm