

**Hauptmerkmale**

Baureihe	ISFL160
Baureihe	FuPacT
Produkt- oder Komponententyp	Stromwandler
Geräteanwendung	Stromversorgung
Kompatible Produktfamilie	FuPacT Fupact ISFL ISFL160 Sicherungslasttrennschalter
Beschreibung der Pole	1P
Stromwanderverhältnis	150/5 A
Leistungsaufnahme in VA	5 VA

**Zusatzmerkmale**

Zubehör / Teilekategorie	Messzubehör
Typ des Stromwandlers	Messwertklasse 1
Max. Sicherheitsfaktor	5
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	800 V AC 50/60 Hz
Schutzzart (IP)	IP20
Normen	VDE 0414 IEC 60044-1 BS 7626
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25...70 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...80 °C

**Nachhaltigkeit**

REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	Ja
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.