

## Technisches Datenblatt Reflektor

Art.-Nr.: 50134985

MTKS 20x30.1



Abbildung kann abweichen

### Inhalt

- Technische Daten
- Maßzeichnungen

## Technische Daten

### Mechanische Daten

Bauform	rechteckig
Tripelgröße	1 mm
Montagemaß Breite	20,5 mm
Montagemaß Höhe	43 mm
Montagemaß Dicke	3,5 mm
Reflexionsfläche Höhe	28,5 mm
Reflexionsfläche Breite	18,5 mm
Werkstoff Reflektor	Kunststoff
Werkstoff Trägermaterial	Kunststoff
Polarisationsändernd	Ja
Chemische Bezeichnung Werkstoff Reflektor	PMMA
Struktur aktive Fläche	Triple
Art der Befestigung	Durchgangsbefestigung klebbar

### Zertifizierungen

Schutzart	IP 67
<b>Klassifikation</b>	
Zolltarifnummer	90029000
ECLASS 5.1.4	27279203
ECLASS 8.0	27279203
ECLASS 9.0	27273601
ECLASS 10.0	27273601
ECLASS 11.0	27273601
ECLASS 12.0	27273601
ECLASS 13.0	27273601
ECLASS 14.0	27273601
ETIM 5.0	EC002467
ETIM 6.0	EC002467
ETIM 7.0	EC002467
ETIM 8.0	EC002467
ETIM 9.0	EC002467

### Umgebungsdaten

Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... 65 °C
-----------------------------	---------------

## Maßzeichnungen

Alle Maßangaben in Millimeter

