



07700103

Tischgehäuse Wavetronic

324 x 268 x 147 mm

Tischgehäuse Wavetronic 324 x 268 x 147 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	324 mm
Breite	268 mm
Tiefe	147 mm
Gehäusematerial	Halbschale: DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe), Seitenprofile: DIN EN 573 EN AW-ALMgSi
Farbe Elektronikgehäuse	Pulverbeschichtung, Gehäuse RAL 7035, lichtgrau, Fußelemente RAL 7024 graphitgrau, oder Gehäuse
Schutzart Norm	EN 60529, IEC 60529, tiefschwarz, Fußelemente RAL 3003, rubinrot
Schlagfestigkeit	sonstige
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	80 °C
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	-
Gewicht	3.1 kg
GTIN	4250157903365

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



07700081
Aufstellfüße Wavetronic



07700082
Tragegriff Wavetronic



07700083
19Einschubset Wavetronic



07700093
Frontplatte Wavetronic 3 (Set, 2St.)



10036001
Federmutter-Set 8 x M5