

Article numéro: 64402

Brosse à main S, Fibres Dures , Vert



Brosse à ongles professionnelle pouvant être accrochée sur le support inox 0616.
Brosse disponible en 9 couleurs permettant d'en attribuer une par laboratoire.

Données techniques

Code EAN	5705020644023
Code Dun	15705020644020
Code de marchandise	96039099
Matériau agréé FDA (21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Meets EU Regulation 1935/2004/EC on Food Contact Materials	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Utilisation de Phtalates & Bisphénol A	Non
Matériau	Polypropylène, Polyester, Acier inoxydable
Filament Description	Fibres Dures
Longueur de fibre visible	17 mm
Quantité par Carton	25 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	4000 Pcs.
Couleur	Vert
Hauteur	40 mm
Longueur	130 mm
Largeur	50 mm
Colis Longueur	285 mm
Colis Hauteur	180 mm
Colis Largeur	195 mm
Poids brut	0.106 kg
Poids net	0.1 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	121 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	40 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de