

## CARACTERÍSTICAS

- 
- 
- 
- 

## Rodamiento de bolas de ranura profunda 20mm 42mm O.D

Código RS: 619-0424



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de

productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

## Descripción del

Los rodamientos de bolas de ranura profunda apantallados RS Pro son rodamientos de bolas versátiles que se adaptan a altas y muy altas velocidades, y admiten carga radial y axial en ambas direcciones. Los rodamientos de bolas necesitan muy poco mantenimiento. Los rodamientos de bolas de ranura profunda RS Pro se suministran en una gama de diferentes tamaños. Esta gama es de rodamientos de bolas de fila única.

## Especificaciones

<b>Tipo de rodamiento de bolas</b>	Ranura profunda
<b>Tipo de fin</b>	Apantallado
<b>Número de filas</b>	1
<b>Carga estática nominal</b>	5kN
<b>Material</b>	Acero
<b>Tipo de carrera</b>	Sencillo
<b>Tipo de diámetro interno</b>	Paralelo
<b>Aplicación</b>	Industria de alimentos y bebidas, Farmacéutica, Industria médica, Motores y Bombas, Industria médica, impresión

## Especificaciones mecánicas

<b>Diámetro interior</b>	20mm
<b>Diámetro exterior</b>	42mm
<b>Ancho de carrera</b>	12mm
<b>Carga nominal dinámica</b>	9.63kN
<b>Carga estática</b>	4.545kN
<b>Masa</b>	0.0690kg

