

M12 FDGA2-O

MINI SMERIGLIATRICE ANGOLARE M12 FUEL™ CON VELOCITÀ VARIABILE

50% più potente della precedente versione - la più potente smerigliatrice 12v sul mercato superando anche le versioni pneumatiche

Massimo controllo per ogni materiale, 4 velocità disponibili. Ideale per acciaio inox, togliere i punti di saldatura. Può montare accessori da levigatura fino a 76 mm e da taglio fino a 50 mm

Lunga solo 119 mm, perfetta per accedere in spazi ristretti

Blocco dell'albero motore - Incremento della produttività, non sono necessarie due chiavi

Può montare qualsiasi accessorio con attacco da 6 o 8 mm

Tasto "sicura" per prevenire accensioni involontarie

Luce LED per illuminare l'area di applicazione

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

**REDLITHIUM™**

Diametro di taglio max (mm)	50
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.0 (M12 HB5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498979