

Presentazione

Gamma prodotto	Harmony 9001K
Tipo prodotto	Testa diametro 37mm applicazioni severe
Nome dispositivo	9001K
Tipo operatore	Rosso filoghiera
Info da operatore	Snap-in plastic

Caratteristiche tecniche

Diametro di montaggio	30 mm
Forma della testa	Circolare
Tipo di operatore	Ad impulso
Materiale testa	Metallo
Colore capsula o gemma	Rosso
Tipo operatore	Testa a fungo Ø 35 mm
Tipo di operatore	Ad impulso
Composizione e tipologia contatti	Senza blocco contatti

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Mercury free	Si
RoHS exemption information	 Si
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.