

Datenblatt:

FI-Schutzadapter T12/T13 10A/30mA 230V WS

FI-Schutzadapter Typ 12 - Typ 13, trennt die Zuleitung innert Millisekunden vom Netz, Eingangsspannung: max. 230V, Nenn Differenzstrom: 30mA, Last: max. 10A, weiss



Artikelnummer	17 8402 0
EAN	7611007074265 
Einheits Nr.	191903000
Einheit	BLIS
Verpackungseinheit	1
Verpackungsmasse	8.5 x 17.0 x 6.5 (B x H x T) cm
Bruttogewicht	0.180 Kg
Ursprungsland	CN
Zolltarifnr.	85362010900

Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	FI Adapter
Marke	STEFFEN
Modell	FI Adapter 10A/30mA
Anzahl Steckdosen	1
Steckdosentyp	Typ 13
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	2300 W
Steckertyp	Typ 12
Schalter	Ja
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-25...+45 °C
Sicherheitsfunktionen	Schutz vor Elektrounfällen
Zusatzfunktionen	registriert Fehlerstrom sofort: Auslösezeit < 30ms
Produkthöhe	95 mm
Produktbreite	50 mm
Produkttiefe	65 mm
Gewicht netto	0.17 Kg
Verpackungsart	Kartonbox mit Eurolochung

