

HD18 HX-402C

TASSELLATORE SDS-PLUS M18™

Elevata potenza pari ad un utensile a filo

REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata

Energia del colpo 2.4 J

Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata

4 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e variolock per l'orientamento dello scalpello

Variolock per la regolazione dello scalpello

Mandrino FIXTEC™ - sostituzione mandrino SDS senza attrezzi per forature con punte cilindriche

Frizione meccanica, protegge l'utensile in caso di blocco della punta

AVS - Sistema antivibrazioni permette il massimo comfort, minimizzando le vibrazioni

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo

Indicatore stato di carica della batteria

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Energia del colpo (EPTA)(J)	2.4
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/ 13/ 24
Frequenza di percussione (colpi/min)	4200
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	9.8
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	8.6
Kit incluso	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933441280