

M12 FTB-O

SMERIGLIATRICE PER PNEUMATICI M12 FUEL™

Smerigliatrice per pneumatici M12 FUEL™ con selettore per due velocità, per alesatura e lucidatura

Prima velocità 1.200 giri/min (alesatura), seconda velocità 2.500 giri/min (raspatura): ottimizzate per non danneggiare lo pneumatico

Prestazioni pari agli utensili pneumatici ma senza filo: consente fino a 30 riparazioni con una singola carica di batteria (4.0 Ah)

Mandrino $\frac{7}{16}$ " a cambio rapido, per facile e veloce sostituzione degli accessori (alesatura max $\varnothing$ 9,5 mm, raspatura max $\varnothing$ 80 mm)

Massima efficacia anche sotto sforzo

Interruttore a velocità variabile, per massimo controllo durante l'applicazione

Comprende adattatore per montare accessori per raspatura, non comprende adattatore per montare accessori per alesatura

Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 1.200/ 0 - 2.500
Max diametro accessori foratura (mm)	9,5
Max diametro accessori lucidatura (mm)	80
Attacco	$\frac{7}{16}$ " Esagonale
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933472215