

Fiche technique du produit

Spécifications



Baie NetShelter grande profondeur à montage mural 24U

AR124SM

Statut commercial: Commercialisé

Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 2 semaines
-----------	--------------------------------------

Principales

Type de produit ou équipement	Armoire rack
Nombre d'unité de rack	24U

Physique

Hauteur	1156 mm
Largeur	600 mm
Profondeur	1037 mm
Poids du produit	80 kg
Montage préconisé	No preference
Matière	Acier
Profondeur de montage maximale	835 mm
Profondeur de montage minimale	190 mm
Largeur du rack	19"
Charge permanente admissible	158 kg

Conformité

Certifications du produit	UL/cUL listed
Marquage	CULus
Normes	UL 2416

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	133 cm
Largeur de l'emballage 1	132 cm
Longueur de l'emballage 1	85 cm
Poids de l'emballage 1	112 kg

Garantie contractuelle

Garantie	5 years
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Non
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No

Image of product / Alternate images

Alternative



