


**W-Reihe  
WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Sicherungsklemmen der Weidmüller W-Reihe werden in 2 unterschiedlichen Bauformen angeboten:

- Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshebel
- Sicherungsklemme mit steckbarem Sicherungshalter SIHA

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC
Best.-Nr.	<a href="#">1014100000</a>
Ausführung	W-Reihe, Sicherungs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 6 mm <sup>2</sup> , Schraubanschluss
GTIN (EAN)	4008190156954
VPE	25 Stück

## W-Reihe WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	11,9 mm	Höhe	60 mm
Höhe niedrigstbauend	79,5 mm	Tiefe	78,5 mm
Gewicht	29,8 g	Nettogewicht	25,48 g

### Temperaturen

Dauergebrauchstemperatur, min.	-50 °C	Dauergebrauchstemperatur, max.	120 °C
--------------------------------	--------	--------------------------------	--------

### Bemessungsdaten

Bemessungsquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>	Bemessungsstoßspannung	6 kV
Nennstrom	6,3 A	Strom bei max. Leiter	6,3 A
Normen	IEC 60947-7-3	Verschmutzungsgrad	3

### Bemessungsdaten nach CSA

Zertifikat-Nr. (CSA)	200039-1057876	Leiterquerschnitt max (CSA)	6 AWG
Leiterquerschnitt min (CSA)	20 AWG		

### Bemessungsdaten nach UL

Zertifikat-Nr. (UR)	E60693	Leitergr. Factory wiring max (UR)	8 AWG
Leitergr. Factory wiring min (UR)	22 AWG	Leitergr. Field wiring max (UR)	8 AWG

### Klemmbare Leiter (Bemessungsanschluss)

Anschlussart	Schraubanschluss	Abisolierlänge	12 mm
Klingenmaß	0,8 x 4,0 mm	Anschlussrichtung	seitlich
Anzahl Anschlüsse	2	Klemmbereich, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich, Bemessungsanschluss, max.	10 mm <sup>2</sup>	Klemmschraube	M 3,5
Anzugsdrehmoment, min.	0,8 Nm	Anzugsdrehmoment, max.	1,6 Nm
Drehmomentstufe mit Elektroschrauber Typ DMS	3	Lehrdorn nach 60 947-1	A5
Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig min. Bemessungsanschluss	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, eindrätig max. Bemessungsanschluss	10 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, Bemessungsanschluss, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrätig, Bemessungsanschluss, max.	10 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	10 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit AEH DIN 46228/1, Bemessungsanschluss, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, Bemessungsanschluss, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min.	AWG 20	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 8

### Klemmbare Leiter (Weiterer Anschluss)

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig mit Aderendhülse DIN 46228/1, weiterer Anschluss, max.	6 mm <sup>2</sup>
---	---------------------	---	-------------------

## W-Reihe WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technische Daten

### weitere technische Daten

Anzahl gleicher Klemmen	1	Ausführung	Schraubanschluss, Sicherungstrenner, mit LED, für schraubbare Querverbindung, einseitig offen
Montageart	gerastet	Offene Seiten	rechts
explosionsgeprüfte Ausführung	Nein		

### Anzeigeelement

Betriebsspannung für die Anzeige, max.	36 V	Betriebsspannung für die Anzeige, min.	10 V
Spannungsart für die Anzeige	AC		

### Sicherungsklemmen

Anzeige	LED rot	Betriebsspannung, max.	36 V
Sicherungseinsatz	G-Si. 1 x 1/4	Sicherungshalter (Einsatzträger)	schwenkbar
Spannungsart für die Anzeige	AC		

### Systemkennwerte

Produktfamilie	W-Reihe	Anschlussart	Schraubanschluss
Anschlussrichtung	seitlich	Anzahl der Etagen	1
Anzahl Anschlüsse	2	Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Etagen intern gebrückt	Nein	Tragschiene	TS 35
Abschlussplatte erforderlich	Ja	PE-Anschluss	Nein

### Werkstoffdaten

Werkstoff	Wemid	Farbe	dunkelbeige
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0		

### Klassifikationen

ETIM 3.0	EC000899	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-16	eClass 6.2	27-14-11-16
eClass 7.1	27-14-11-16		

### Produkthinweise

Hinweistext Bestelldaten	Max. Verlustleistung des Sicherungseinsatzes (1,6 W) limitiert den Bemessungsstrom.
Hinweistext Technische Daten	Sicherungseinsätze oder Kontakthülsen sind mittig einzusetzen.
Hinweistext Zubehör	Markierer passen nur einseitig.

**Datenblatt**

**W-Reihe**  
**WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS


Konform

**Datenblatt**

**W-Reihe**  
**WSI 6/2/LD 10-36V DC/AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**



# Addresses worldwide

Let's connect.


- AE United Arab Emirates**  
Weidmüller Middle East FZE  
Warehouse Q3-79  
SAIF-Zone  
P.O. BOX 8591  
Sharjah  
Tel. +971 65572723  
Fax +971 65572724  
wme.info@weidmueller.com
- AO Angola**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- AR Argentina**  
CPI SA  
Bauness 2660  
C1431DOF Buenos Aires  
Tel. +54 11 4523 8008  
Fax +54 11 4522 0546  
info@cpi.com.ar  
www.cpi.com.ar
- AT Austria**  
Weidmüller GmbH  
IZ NOE Süd Straße 2b, Obj  
M 59  
2355 Wiener Neudorf  
Tel. +43 2236 67080  
Fax +43 2236 6708-899  
office.at@weidmueller.com  
www.weidmueller.com
- AU Australia**  
Weidmüller Pty. Ltd.  
PO BOX 6944  
Huntingwood 2148  
Huntingwood Drive 43  
Huntingwood NSW 2148  
Tel. +61 2 9671 9999  
Fax +61 2 9671 9911  
info@weidmuller.com.au  
www.weidmuller.com.au
- AZ Azerbaijan**  
Representative Office  
Rashad Mahmudov  
Demirchi Tower, 4th floor  
37, Khojali ave.  
AZ 1025 Baku  
Tel. +994 12 488 80 36  
Fax +994 12 488 80 37  
rashad.mahmudov@weidmueller.com
- BA Bosnia and Herzegovina**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Serbia  
or  
BIG electric d.o.o  
Mladena Stojanovića 117A  
78000 Banja Luka  
Tel. +387 51926277  
Fax +387 51926277  
bigelectric@blic.net  
www.bigelectric.ba
- BE Belgium**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Mechelsesteenweg 519 bus  
6 en 7  
1930 Nossegem  
Tel. +32 2 752 40 70  
Fax +32 2 751 36 06  
info@weidmueller.be  
www.weidmueller.be
- BG Bulgaria**  
Weid-Bul EOOD  
Bul. „Kliment Ohridski“ 13  
1756 Sofia  
Tel. +359 2 963 2560  
Fax +359 2 963 1098  
sofia@weidbul.com  
www.weidbul.com
- BH Bahrain**  
Khayber Trading Company  
P.O. Box 1976  
Manama  
Tel. +973 720747  
Fax +973 720331  
khayber@batelco.com.bh
- BR Brazil**  
Weidmüller Conexel do Brasil  
Conexes Elétricas Ltda.  
Av. Presidente Juscelino, 642  
- Piraporinha  
Diadema, São Paulo  
09950-370  
Tel. +55 (11) 4366-9600  
Fax +55 (11) 4362-1677  
vendas@weidmueller.com.br  
www.weidmueller.com.br
- BW Botswana**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- BY Belarus**  
TECHNIKON Ltd.  
Nezavisimosti pr. 177-9  
220125 Minsk  
Tel. +375 17 393-11-77  
Fax +375 17 3930080  
wm@technikon.by
- CA Canada**  
W Interconnections Canada  
Inc.  
10 Spy Court  
Markham Ontario L3R 5H6  
Tel. +1 (905) 475-1507  
Ext. 9836  
Fax +1 (905) 475-2798  
support@weidmuller.ca  
www.weidmuller.ca
- CG Congo**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- CH Switzerland**  
Weidmüller Schweiz AG  
Rundbuckstraße 2  
8212 Neuhausen am  
Rheinfall SH  
Tel. +41 52 674 07 07  
Fax +41 52 674 07 08  
info@weidmueller.ch  
www.weidmueller.ch
- CL Chile**  
ATS-INTECH  
Maria Luisa Santander 0475  
Santiago  
Providencia 7500859  
Tel. +56 2 341 1271  
Fax +56 2 341 1275  
felipe@atsintech.com  
www.atsintech.com  
CPI CHILE LTDA  
Av. Presidente Frei Montalva  
6001, 47 complejo el cortijo  
Santiago - Conchalí  
Tel. +562 963 8440  
Fax +562 963 8440  
cpi@cpichile.cl  
www.cpicichile.cl
- CN China**  
Weidmüller Interface  
(Shanghai) Co. Ltd.  
100 Yutong Road  
25 F, BM Intercontinental  
Business Center  
200070 Shanghai  
Tel. +86 21-22195008  
Fax +86 21-22195009  
customer.hotline@weidmueller.com.cn  
www.cnweidmuller.com
- CO Colombia**  
Automatización Avanzada  
S. A.  
Carrera 97 No., 24 c - 23  
Bodega 4  
110911 Bogotá-D.C.  
Tel. +57 (1) 547-8510  
Fax +57 (1) 422-3044  
comercial@automatizacionavanzada.com  
www.automatizacionavanzada.com
- CR Costa Rica**  
ELVATRON S. A.  
la Uruca 400 Norte Banco  
Costa Rica  
San Jose Costa Rica  
Tel. +506 2961-060  
Fax +506 5200-609  
dirk.haase@elvatron.com  
www.elvatron.com
- CZ Czech Republic**  
Weidmüller s.r.o.  
Lomnického 5/1705  
140 00 Praha 4  
Tel. +420 244 001 400  
Fax +420 244 001 499  
office@weidmueller.cz  
www.weidmueller.cz
- DE Germany**  
Weidmüller GmbH & Co. KG  
Olmstraße 9  
32758 Detmold  
Postfach 30 54  
32720 Detmold  
Tel. +49 5231 1428-0  
Fax +49 5231 1428-116  
weidmueller@weidmueller.de  
www.weidmueller.de
- DK Denmark**  
Weidmüller Danmark  
Vallensbækvej 18A  
2605 Brøndby  
Tel. +45 27747800  
kundeservice@weidmuller.dk  
www.weidmuller.dk
- EC Ecuador**  
Elsystec S. A., Electricidad  
Sistemas y Tecnología  
Vasco de Contreras N35-25 1  
y Mañosa  
Quito - Pichincha  
Tel. +593 22456510  
Fax +593 22456755  
Elsystec@uio.satnet.net
- EE Estonia**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Latvia  
or  
Soots Interface OÜ  
Pärnu mnt 142  
11317 Tallinn  
Tel. +372 609 6933  
Fax +372 609 6933  
info@sootsinterface.ee  
www.sootsinterface.ee
- EG Egypt**  
Standard Electric (OMEGA)  
87, Mohamed Farid Street  
Heliopolis  
Cairo  
Tel. +202 26229000  
Fax +202 26221555  
stdelec@rite.com
- ES Spain**  
Weidmüller, S. A.  
Narcis Monturiol 11-13, Pol.  
Ind. Sudoeste  
8960 Sant Just  
Desvern - Barcelona  
Tel. +34 934 803 386  
Fax +34 933 718 055  
weidmuller@weidmuller.es  
www.weidmuller.es
- FI Finland**  
Weidmüller Suomi,  
Weidmüller Aktiebolagetin  
sivillike  
Koy Plaza Vivace  
Ayritie 8C  
FI 1510 Vantaa  
Tel. +358 20 7351300  
Fax +358 800 114 667  
asiakaspalvelu@weidmuller.fi  
www.weidmuller.fi
- FR France**  
Weidmüller E. U. R. L.  
12, Chaussée Jules César  
BP 263 Osny  
95523 Cergy-Pontoise Cedex  
Tel. +33 1 34 24 55 00  
Fax +33 1 34 24 55 01  
mail@weidmuller.fr
- GB Great Britain**  
Weidmüller Ltd.  
Klippon House  
Centurion Court Office Park,  
Meridian East, Meridian  
Business Park  
Leicester  
LE19 1TP  
Tel. +44 116 282 3470  
Fax +44 116 289 3582  
marketing@weidmuller.co.uk  
www.weidmuller.co.uk
- GE Georgia**  
Please contact  
our Representative Office  
Rashad Mahmudov  
Azerbaijan.
- GR Greece**  
G.A. Solutions  
Ippokratous 11 Metamorfois  
144 52 Athen  
Tel. +30 210 2823233  
Fax +30 210 2823233  
info@weidmuller.gr  
www.weidmuller.gr
- GT Guatemala**  
Prestelectro, Prestegard  
Electro. S.A.  
Avenida Petapa 44-22,  
Zona 12  
Guatemala City  
Tel. +502 2442-3346  
Fax +502 2476-8945  
ventas@prestelectro.com
- HK Hong Kong**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited Co. Ltd.  
Unit 1617, Metropolis Tower  
No. 10 Metropolis Drive,  
Hungghom, Kowloon  
Tel. +852 3154 8088  
Fax +852 31548099  
Info-hk@weidmueller.com.hk
- HR Croatia**  
ElektroPARTNER d.o.o.  
Slavonska avenija 24/6  
HR-10000 Zagreb  
Tel. +385 (1) 6184 793  
Fax +385 (1) 6184 795  
elektropartner@zg-t.com.hr  
www.elektropartner.hr
- HU Hungary**  
Weidmüller Kereskedelmi Kft.  
Budapest  
Gubacsi út 6.  
1097  
Tel. +36 1 382 7700  
Fax +36 1 382 7701  
info@weidmueller.hu  
www.weidmueller.hu
- ID Indonesia**  
PT. Nego Electrindo  
Ruko Mega Grosir Cempaka  
Mas Blok I No. 20 - 22  
Jakarta 10640  
Tel. +62 21 42882255  
Fax +62 21 42882266  
sales@negoelectrindo.co.id
- IE Ireland**  
Please contact  
Weidmüller Ltd.  
Great Britain
- IL Israel**  
A. U. Shay Ltd.  
23/25, Embar Street  
49222 Petach-Tikva  
P.O. Box 1 00 49  
49222 Petach-Tikva  
Tel. +972 3-923-3601  
Fax +972 3-923-4601  
shay@uriel-shay.com  
www.uriel-shay.com  
ATEKA Ltd.  
4, Ha Tavor lane Industrial  
area Segula  
49691 Petach-Tikva  
P.O. Box 4710  
Petach-Tikva  
Tel. +972 73-200-1311  
Fax +972 3-924 4245  
marketing@ateka.co.il  
www.ateka.co.il
- IN India**  
Representative Office  
Weidmüller Electronics India  
Pvt. Ltd.  
12th Lane North Avenue, Opp  
Joggers Park,  
Kalyani Nagar, Pune  
411 006  
Tel. +91 20-41290090  
Nitish.Rajan@weidmueller.de  
www.weidmueller.com
- IS Iceland**  
Samey Automation Center  
Lyngas 13  
210 Garoabaer  
Tel. +354 5 10 5200  
Fax +354 5 10 5201  
Samey@samey.is  
www.samey.is
- IT Italy**  
Weidmüller S. r.l.  
Via Albert Einstein 4  
20092 Cinisello  
Balsamo Milano  
Tel. +39 02 660681  
Fax +39 02 6124945  
weidmuller@weidmuller.it  
www.weidmuller.it
- JM Jamaica**  
Please contact  
W Interconnections Inc.  
United States
- JO Jordan**  
Trans Jordan for Electro  
PO Box 33 06 07  
Amman  
Tel. +962 6 533 2020  
Fax +962 6 533 5800  
transjordan@batelco.jo
- JP Japan**  
Nihon Weidmüller Co. Ltd.  
Sphere Tower Tennoz 2-2-8  
Higashi-Shinagawa,  
Shinagawa-ku  
Tokyo  
140-0002  
Tel. +81 3 6711 5300  
Fax +81 3 6711 5333  
weidmullerjapan@weidmuller.co.jp  
www.weidmuller.co.jp
- KE Kenya**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- KR Korea**  
Weidmüller Korea Co. Ltd.  
9th floor, Wonbang B/D  
Samsseong 2-Dong, Gangnam-Gu  
Seoul 143-42  
Tel. +82 2-516-0003  
Fax +82 2-516-0090  
info@weidmuller.co.kr  
www.weidmuller.co.kr
- KZ Kazakhstan**  
Please contact  
OOO Weidmüller  
Russia
- LT Lithuania**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Latvia  
or  
ELEKTROS IRANGA  
Tinklu g. 29 a  
LT-5319 Panevezys  
Tel. +370 (45) 582 828  
Fax +370 (45) 582 727  
info@eliranga.lt
- LU Luxembourg**  
Please contact  
Weidmüller Benelux B. V.  
Netherlands



You can find all Weidmüller addresses and your local contact on the internet at: [www.weidmuller.com/countries](http://www.weidmuller.com/countries)

Sales company 

Representation abroad 

without representation abroad 

Let's connect.

- LV Latvia**  
SIA Abi4  
Daugavgrivas 31b  
Riga, LV-1007  
Tel. +371 674 70999  
Fax +371 674 65637  
abi\_4@tvnet.lv  
  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Udens str. 12-118  
Riga, LV-1007  
Tel. +371 29254766  
Fax +371 676 24562  
lgonis.rudaks@weidmuller.com  
www.weidmuller.com
- MD Moldova**  
BERHORD A & D srl  
79/1, str. Milescu Spartaru  
MD-2075 Chisinau  
Moldova  
Tel. +373 (22) 815002  
Fax +373 (22) 815007  
atiuleanu@berhord.com  
www.ad.berhord.com
- ME Montenegro**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Serbia.
- MG Madagascar**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- MK Macedonia**  
Please contact  
our Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Serbia  
  
or  
ELEKTRO - SMK dool  
UL. III Makedonska brigada  
b.b.  
1000 Skopje  
Tel. +389 22460295  
Fax +389 22460298  
Elektro-smk@telekabel.net.mk
- MT Malta**  
E. S. S., Electrical Supplies & Services Ltd.  
San Gwakklin Road  
Mrieהל  
  
Tel. +356 21255777  
Fax +356 21255999  
robert.agiuss@ess.com.mt
- MU Mauritius**  
Mubelo Electrical Ltd.  
Office 26, Gateway building,  
St Jean Road  
Quatre Bornes  
Mauritius  
Tel. +230 4670989  
Fax +230 4654051  
richard.mubelo@orange.mu
- MW Malawi**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- MX Mexico**  
W Interconnections S. A.  
DE C. V.  
Bvd. Hermanos Serdán 698,  
Col. San Rafael Oriente  
72029 Puebla  
Tel. +52 (222) 268 6227  
Fax +52 (222) 286 6242  
clientes@weidmuller.com.mx
- MY Malaysia**  
Connect Plus Technology  
Sdn Bhd  
No. 43, Jalan PJS 11/22,  
Bandar Sunway  
46150 Petaling Jaya  
Selangor Darul Ehsan  
Tel. +60 3 5633 7363  
Fax +60 3 5633 6562  
paul@cptech.com.my  
www.cptech.com.my
- MZ Mozambique**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- NA Namibia**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- NG Nigeria**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- NL Netherlands**  
Weidmüller Benelux B. V.  
Franciscusweg 221  
1216 SE Hilversum  
P.O. Box 1505  
1200 BM Hilversum  
Tel. +31 35 626 12 61  
Fax +31 35 623 20 44  
info@weidmuller.nl  
www.weidmuller.nl
- NO Norway**  
Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS  
Billingstadsetta 97  
1396 Billingstad  
PO Box 160  
1378 Nesbru  
Tel. +47 66 98 33 50  
Fax +47 66 98 09 55  
firmapost@jfknudtzen.no  
www.jfknudtzen.no
- NZ New Zealand**  
Cuthbert S. Stewart Ltd.  
27 Te Puni Street  
Petone  
PO Box 38496  
Wellington Mail Centre 5054  
Tel. (04) 568 6156  
Fax (04) 568 6056  
csl@cuthbertstewart.co.nz  
  
Cuthbert S. Stewart Ltd  
4 Fred Thomas Drive  
Aon Building, Ground Floor,  
South Entry  
Takapuna  
PO Box 100 338  
North Shore City 745  
Tel. (09) 489 1751  
Fax (09) 489 1752  
cslak@cuthbertstewart.co.nz
- OM Oman**  
DAN INTERNATIONAL LLC.  
Ghala St. 111  
BP 2901  
Seeb  
Tel. +968 5036 77  
Fax +968 5037 55  
yedu@danintl.com
- PE Peru**  
IMPEXINCA S.A.C.  
Calle Ortiz de Zevallos No.  
105, Urb. San Antonio  
18  
Lima, Miraflores  
Tel. +51 1 447 5608  
info@impexinca.pe  
www.impexinca.pe  
  
J & W CIA. S. A.  
Calle 6 Mz. D Lte. 23, Urb.  
Ind. Grimanesa  
1  
Callao  
Tel. +51 1 572 2539  
Fax +51 1 572 0152  
contacto@jwcia.com  
www.jwcia.com
- PH Philippines**  
Enclosure Systems Specialists  
Inc.  
2276 Don Chino Roces  
Avenue Extension  
Room 103/105 Narra Building  
1231 Makati City  
Tel. +63 2 813 8580  
Fax +63 2 813 8596  
sales\_encsys@pltdsl.net  
www.enclosuresystemsph.com
- PK Pakistan**  
Automation Controls (Pak)  
Apartment No. 33 C III,  
Chenab Block, Allama Iqbal  
Town  
Lahore  
Tel. +92 42 37809948  
Fax +92 42 37809950  
nadeem@acpak.com.pk  
www.acpak.com.pk
- PL Poland**  
Weidmüller Sp. z o. o.  
ul. Ogrodowa 58  
00-876 Warszawa  
Tel. +48 22 510 09 40  
Fax +48 22 510 09 41  
biuro@weidmuller.com.pl  
www.weidmuller.pl
- PR Puerto Rico**  
Please contact  
W Interconnections Inc.  
United States
- PT Portugal**  
Weidmüller Sistemas de  
Interface S. A.  
Estrada Outeiro Polima, R.  
Augusto Dias da Silva, Lote  
B - Esct. 2  
São Domingos de Rana  
2785-515 Abóboda  
Tel. +351 214 459 191  
Fax +351 214 455 871  
weidmuller@weidmuller.pt  
www.weidmuller.pt
- PY Paraguay**  
Please contact  
CPI SA  
Argentina
- RO Romania**  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ionescu Crum Street, No.  
1, 1st Tower, 1st Floor,  
Office 4  
500446 Brasov - Brasov  
Business Park  
Tel. +40 (268) 446 222  
Fax +40 (268) 446 224  
claudiu.totea@weidmuller.com  
www.weidmuller.com
- RS Serbia**  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Ustanička 189, III sprat  
Iokal 7a  
11050 Beograd  
Tel. +381 11 2885274  
Fax +381 11 2885274  
zoran.rabrenovic@weidmuller.com
- RU Russia**  
OOO Weidmüller  
Warshavskoye highway, 25  
A, bld. 6  
Moskau  
117105  
Tel. +7 (495) 771-69-40  
Fax +7 (495) 771-69-41  
Info@weidmuller.ru  
www.weidmuller.ru
- SA Saudi Arabia**  
Please contact  
Weidmüller Middle East FZE  
United Arab Emirates
- SE Sweden**  
Weidmüller AB  
Axel Danielssons väg 271  
BOX 31025  
SE-200 49 Malmö  
Tel. +46 77-143 00 44  
Fax +46 40-37 48 60  
info@weidmuller.se  
www.weidmuller.se
- SG Singapore**  
Weidmüller Pte. Ltd.  
70 Bendemeer Road  
# 04-03 Luzerne Building  
Singapore 339940  
Tel. +65 6841 5311  
Fax +65 6841 5377  
info@weidmuller.com.sg  
www.weidmuller.com.sg
- SI Slovenia**  
Elektrospoji d. o. o.  
Stegne 27  
SI- 1000 Ljubljana  
Osrednjeslovenska  
Tel. +386 1 511 3810  
Fax +386 1 511 1604  
info@elektrospoji.si  
www.elektrospoji.si
- SK Slovakia**  
ELEKTRIS s.r.o.  
Elektrárnská 1  
831 04 Bratislava  
Tel. +421 2/4920 0113  
Fax +421 2/4920 0119  
bratislava@elektris.sk
- SV El Salvador**  
Prestegard Electro  
11 Avenida Norte No. 240  
Edificio Salazar No. 2  
San Salvador  
Tel. +503 2271 1690  
Fax +503 2221 3851  
prestegard@navegante.com.sv
- SY Syria**  
Please contact  
Weidmüller Middle East FZE  
United Arab Emirates
- SZ Swaziland**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- TH Thailand**  
Pisanu Engineering Co. Ltd.  
Kwang Dingaeng, Khet  
Dingaeng  
800/2 Soi Trakulsuk, Asoke-  
dindaeng Road  
Dindaeng, Bangkok  
10400  
Tel. +66 2 248 2896  
Fax +66 2 642 9220  
ecsales@pisanu.co.th  
www.pisanu.co.th  
  
Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
37/F, Sathorn Square Building  
98 North Sathorn Road  
Bangkok, Silom Bangrak  
10500  
Tel. +66 2 105 6300  
Fax +662 105 6301  
info@weidmuller.com.sg
- TN Tunisia**  
Please contact  
Weidmüller E. U. R. L.  
France
- TR Turkey**  
Weidmüller Elektronik Ticaret  
Ltd. Sirketi  
Kavacık Mah. Orhan Veli Kanık  
Caddesi 9/1  
34810 Beykoz / Istanbul  
Tel. +90 (216) 537 10 70  
Fax +90 (216) 537 10 77  
info@weidmuller.com.tr  
www.weidmuller.com.tr
- TW Taiwan**  
Weidmüller (Hong Kong)  
Limited  
No. 3, Lane 89, ChungYang  
N. Rd.  
24148 SanChuang City,  
Taipei  
Tel. +886 921 949 751  
roy.lin@weidmuller.com.hk
- TZ Tanzania**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- UA Ukraine**  
LLC WM UKRAINE  
Levanevskogo str. 6  
Kiev  
3058  
Tel. +38 044 490 32 48  
Fax +38 044 490 32 49  
info@wm-ua.com.ua  
wm-ua.com.ua/  
  
Representative Office  
Weidmüller Interface GmbH  
& Co. KG  
Z. office 303  
7-D, Zdobunivska str.  
Kiev, 2081  
Mobile +38 050 440 25 24  
info.ua@weidmuller.com
- US United States**  
W Interconnections Inc.  
821 Southlake Boulevard  
Richmond Virginia 23236  
Tel. +1 (804) 794-2877  
Fax +1 (804) 379-2593  
info@weidmuller.com  
www.weidmuller.com
- UZ Republic of Uzbekistan**  
Please contact  
OOO Weidmüller  
Russia
- VN Vietnam**  
AUMI Industrial Equipment &  
Automation Company Limited  
E1, La Thanh Hotel  
218 Doi Can Street  
District  
Hanoi City  
Tel. +84 4 37628601  
Fax +84 4 62661391  
aumi@aumi.com.vn  
www.aumi.com.vn  
  
Representative Office  
Weidmüller Pte. Ltd.  
Level 16 Saigon Tower  
Building  
29 Le Duan Street  
District 1  
Ho Chi Minh  
Tel. +848 3520 7717  
Fax +848 3520 7604  
info@weidmuller.com.sg
- ZA South Africa**  
Phambili Interface  
PO Box 193  
1609 Johannesburg, Edenvale  
5 Bundo Road, Sebenza  
1610 Johannesburg  
Tel. +27 (11) 4521930  
Fax +27 (11) 4526455  
info@weidmuller.co.za  
www.weidmuller.co.za
- ZM Zambia**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa
- ZW Zimbabwe**  
Please contact  
Phambili Interface  
South Africa