

M18 ONEFHIWF12E-0X

M18 FUEL™ ONE-KEY™ AVVITATORE AD IMPULSI AD ALTA COPPIA CON ATTACCO 1/2" F LUNGO

Avvitatore ad impulsi M18 FUEL™ ad alta coppia (1017 Nm) con attacco 1/2" lungo 75 mm e tecnologia ONE-KEY™

Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL che permette di scegliere quattro diverse impostazioni di velocità e coppia, per la massima flessibilità in diverse applicazioni

Attacco lungo 75 mm per accedere e adattarsi ad applicazioni in spazi ristretti, con 1500 Nm di coppia in svitatura

Sensore integrato di conteggio dei colpi, per applicazioni ripetute, che garantisce la ripetizione delle stesse impostazioni di coppia.

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza e di personalizzazione delle prestazioni dell'utensile

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroattori a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Garantisce fino a 1017 Nm di coppia di serraggio e 1500 Nm in svitatura

Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità dell'utensile e il range di coppia desiderato (da 1 a 10)



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0-1200/ 0-1800/ 0-1800/ 0-1800
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1,600/ 0-2,400/ 0-2,400/ 0-2,400
Attacco	1/2" quadro
Coppia in svitatura max (Nm)	1,500
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.3 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933478405