

M12 FPXP-IO6202C

ESPANSORE COMPATTO M12 FUEL™ PER SISTEMA UPONOR® Q&E

Espansore compatto con testa autorotante da 9,9-32 mm (6 bar) a 25 mm (10 bar), per applicazioni rapide ed efficaci

Meccanismo ottimizzato, per installazioni Q&E fino a 7 secondi più rapide

Teste RAPID SEAL™, per sigillatura più rapida del 20% (a seconda delle temperature ambientali)

Grilletto a doppia azione, per massima maneggevolezza

Design ad angolo retto, per applicazioni in spazi ristretti

Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®

Compatibile con tutte le teste attuali, tempo di sigillatura ottimizzato con l'utilizzo di teste RAPID SEAL™


REDLITHIUM™


Corsa della lama (mm)	14
Include teste	Teste 16/20/25 mm (6 bar)
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.2 (M12 B2)
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933472021