


アクチュエ ーター

61-4970.10

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/61-4970.1...>

お客様の製品:



61-4970.10 アクチュエーター

前面

フロント寸法:	Ø 25 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

電気的特性

パワー (W):	1
抵抗:	10 kΩ

機械的特性

端子:	フラットリボンケーブル
締め付けトルク:	最大 0.5 Nm
重量:	0.019 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP65
使用温度:	- 25 ° C ~ + 55 ° C

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 25 mm, 丸形, 黒, プラスチック, フラットリボンケーブル, IP65

ハウジング 材質: プラスチック


製品属性: ケーブル長 300 mm

配線図:




A = 青
B = 赤
C = 黄

コンポーネント レイアウト:



A = 端子 (背面)
B = 電線の色 リボンケーブル
C = a = 青、b = 赤、c = 黄

マウントカットアウト:



寸法図:

