

### uvex super f OTG ETC

- surlunette pour les porteurs de lunettes de vue
- écran panoramique avec une protection latérale intégrée pour une couverture optimale de la zone oculaire
- branches avec embout souple et flexible pour un confort et un maintien supplémentaires
- oculaire robuste en polycarbonate doté de la technologie de traitement éprouvée uvex supravision ETC – antibuée



### Traitement ETC

Traitement antibuée sur les deux faces de l'oculaire, spécialement conçu pour les zones de travail avec un taux d'humidité élevé et de fortes variations de températures. Résistant à la rayure selon le marquage K de la norme EN

### Caractéristiques de protection

La surlunette de protection uvex super f OTG a une résistance mécanique protégeant contre les impacts à faible énergie (45 m/s), même à des températures extrêmes (-5 °C et +55 °C). Elle protège également contre les rayons UV jusqu'à 400 nm.

| uvex super f OTG |                                             |
|------------------|---------------------------------------------|
| N° d'article     | 9169415                                     |
| Traitement       | uvex supravision ETC                        |
| Normes           | EN 166, EN 170                              |
| Monture          | blanc, bleu<br>W 166 FT CE                  |
| Écran            | PC incolore<br>UV 400<br>2C-1,2 W 1 FTKN CE |
| Poids            | 39 g                                        |
| Conditionnement  | 8 paires                                    |



**Branches flexibles  
avec charnières**



**Positionnement  
des branches**



**Écran incliné**



**Large écran  
panoramique**