



AGV 15-125 XC DSG-SET

SMERIGLIATRICE 1550W CON CUFFIA DI ASPIRAZIONE PER LEVIGATURA

Potente motore da 1550W PROTECTOR - Motore resinato per una durata massima e resistenza alle polveri abrasive

Design compatto per una maggiore maneggevolezza

Protezione contro il riavvio accidentale

Estremità magnetica rimuovibile senza attrezzi per lavorare agevolmente in angoli o a filo

Cover frontale semplice da rimuovere

Regolazione altezza automatica in modo da consentire il completo uso della mola diamantata

Rapido sblocco della cuffia di aspirazione senza attrezzi

Può essere collegata all'aspiratore MILWAUKEE® Classe M grazie all'apposito adattatore fornito con l'aspiratore AS300 EMAC per una efficace aspirazione delle polveri

Impugnatura disegnata per imprimere una maggiore pressione in diverse posizioni

Comoda sostituzione delle spazzole

Fornito con cavo 4 m, impugnatura supplementare, cuffia aspirazione, mola diamantata 125 mm (4932430081)



Velocità a vuoto (giri/min)	11.000
Diametro disco (mm)	125
Profondità di taglio max (mm)	19
Filettatura albero	M 14
Peso (Kg)	2.6
Fornibile in	Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933448035