



ROS 125 E

LEVIGATRICE ROTOORBITALE 125MM

Ideale per applicazioni in spazi ristretti su legno, metallo e plastica

Potente motore da 300W, con diametro dell'orbita di 2,4 mm

Velocità variabile (7.000 - 12.000 g/min) - ideale per lavorazioni accurate

Facile rimozione della carta

Eccellente sistema di aspirazione - raccoglie circa il 90% delle polveri

Sacchetto raccogli polveri facile da pulire

Estrazione polveri tramite sacchetto o tramite connessione ad aspiratore-attacco con foro da 36 mm

Fornita con sacchetto per polveri, dischi abrasivi da 8 fori (grana 60,80,120)



Velocità a vuoto (giri/min)	7.000 - 12.000
Oscillazioni a vuoto (oscill./min)	14.000 - 26.000
Diametro di oscillazione (mm)	2.4
Dimensione foglio (mm)	125
Peso (Kg)	1.7
Fornibile in	Borsa
Codice prodotto	4933433180