

M18 FHSAGO125VXPDB2-802X

SMERIGLIATRICE ANGOLARE ALTE PERFORMANCE DA 125 MM CON VELOCITÀ REGOLABILE M18 FUEL™ CON AVVIO A PALETTA E ONE-KEY™

Garantisce prestazioni simili ad una smerigliatrice a filo da 1800 W

Massimo controllo in ogni applicazione grazie alle 4 velocità selezionabili, ideali per la lavorazione dell'acciaio inox, dell'alluminio e per la rimozione di vernici e ruggine

RAPIDSTOP™ permette di bloccare il disco in meno di 2 secondi incrementando la sicurezza dell'operatore

Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza

Impugnatura laterale Anti Vibrazione

Sistema FIXTEC™ integrato per il cambio del disco senza necessità di utensili

Avvio con paletta non bloccabile e sistema che previene il riavvio automatico

Impugnatura sottile per un miglior controllo e presa

Griglia rimovibile per la protezione dalla polvere

Il carter da 125 mm può essere regolato velocemente senza necessità di utensili

Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™


Velocità a vuoto (giri/min)	3,500 - 9,000
Diametro disco (mm)	125
Tipo di interruttore	Interruttore a paletta
FIXTEC™	Sì
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.5 (M18 FB8)
Kit incluso	2 x M18 FB8 Pacco Batterie, M12-18 FC Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933493420