




15° RH 3.05 x 45 mm / RS / G-1440

CHIODI A SPIRALE - TESTA 15°

- Chiodi a testa tonda da 15°.
- Fascicolazione di bobine di filo da 15°.
- Progettato per il fissaggio su coperture e facciate, ideale per un inserimento veloce e una tenuta superiore.
- Adatto per M18 FRCN45.



45 mm 15°



Article Number	4932499315
Classe di assistenza	2
Diametro dell'attacco (mm)	3,05
Dimensioni della testa	10,50
Inclinazione (°)	15°
Lunghezza (mm)	45
Materiale	Zigrinato. Zincato.
Quantità confezione	1440
Tio di lama	Ring Shank
Tipo materiale	Galvanised