

シングル LED

10-2109.1065

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/10-2109.1...>

お客様の製品:



10-2109.1065 シングルLED

操作・表示部分

照光 色: 緑

電気的特性

定格電圧: 12 V AC/DC +10%

定格電流: 4 - 7 mA $\pm$ 15 %

Lumi. 輝度: 1050 mcd

機械的特性

重量: 0.001 kg

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: シングルLED, T5.6, 緑, 12 V AC/DC +10%

ヒント: LEDエレメント取付け情報については、アプリケーションガイドライン、LED極性をご参照ください。
表面温度が高いため、直列抵抗は機器の端子に直接はんだ付けしないでください（端子板を使用）
AC/DCタイプをAC動作で使用する場合、わずかなフリッカーが発生することがあります。
記載されている輝度は、DCで使用した場合
電気的および光学的データは25 °Cで測定されたものです
指定したバージョンは、保護ダイオード（半波長整流器）を直列に接続し、LEDを点灯させたもの
LEDの製造工程上、輝度や波長にばらつきがあるため、照光に若干の差が生じる場合があります。 LEDに使用する抵抗は、お客様にて決めてください。

電源電圧が48V以上の場合、電圧低減エレメント（外付け保護用直列抵抗）を使用する必要があります。

配線図:



寸法図:

