



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

Large Drawer Tool Box B1



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOX
CONTRACTOR

Allgemeine Daten

Bezeichnung Large Drawer Tool Box B1

Artikelnummer 6100001677

GTIN/EAN 4262403285835

Zolltarifnummer 39231090



Ursprungsland Slowenien

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Modular und stapel- und verkoppelbar**
Robustes Werkzeugmodul mit Koppelmechanismus für intuitives Verbinden und Trennen
- **Durchdachte Ausstattung**
Zwei 120% Auszügen für komfortablen Zugriff auf L-BOXXen, W-BOXXen oder T-BOXXen; Integrierte Aluminiumschienen für Stabilität und als Andockpunkte für ProClick Werkzeugtaschen sowie M6-Innengewinde für die Anbringung von weiterem Zubehör
- **Praktisch & sicher**
Dank Cubingkonzept als stabiler Unterbau für mobile Arbeitsflächen nutzbar, durch Safety Lock mit optionalem Vorhängeschloss absperrrbar, klappbare Metallbügel für sicheren Transport
- **Systemkompatibel und mobil**
Stapelbar, verkoppelbar und kompatibel mit den Produktlinien L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick und L-BOXX Baseline



Revision 1.0_2025_07



Farbe / Material

Farbe

RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau
RAL 5002 Ultramarinblau

Material

① Deckel	PP
② Boden	PP
③ Auszug	PP
④ Tragegriffe	2K - ABS und TPE
⑤ Koppelhebel	ABS
⑥ Metallschienen	AL



Technische Daten

Außenmaße

Breite	559 mm
Tiefe	432 mm
Höhe	476 mm

Innenmaße

Breite	409 mm
Tiefe	340 mm
Höhe	419 mm
Innenmaße Auszug	438 x 359 mm

Volumen Boden	70 l
Eigengewicht	10 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Traglast Aluschiene	7,5 kg
Zuladung je Auszug	18 kg
Gesamtkapazität	35 kg
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C

Zertifikate	REACH (EG 1907/2006) PAK, N-2580
-------------	-------------------------------------

Kompatibel mit	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor ▪ L-BOXX ProClick ▪ L-BOXX 102 ▪ L-BOXX 136
----------------	---



General information

Product name Large Drawer Tool Box B1

Item no. 6100001677

GTIN/EAN 4262403285835

Customs tariff no. 39231090




Country of origin Slovenia

Product image



Characteristics

- **Modular, stackable, and connectable**
Robust tool module with coupling mechanism for intuitive connecting and disconnecting
- **Well-designed equipment**
Two 120% pull-outs for convenient access to L-BOXXes, W-BOXXes, or T-BOXXes; integrated aluminum rails for stability and as docking points for ProClick tool bags, as well as M6 internal threads for attaching additional accessories
- **Practical & safe**
Thanks to the cubing concept, usable as a stable base for mobile work surfaces; lockable with Safety Lock and optional padlock; foldable metal handles for secure transport
- **System-compatible and mobile**
Stackable, connectable, and compatible with the product lines L-BOXX Contractor, L-BOXX ProClick, and L-BOXX Baseline







Colour / Material

Colour

RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracite grey
RAL 5002 ultramarin blue

Material

- | | |
|------------------|------------------|
| ① Lid | PP |
| ② Body | PP |
| ③ Pull-out tray | PP |
| ④ Handles | 2K - ABS and TPE |
| ⑤ Coupling latch | ABS |
| ⑥ Metal rails | AL |



Technical Data

External dimensions

Width	559 mm
Depth	432 mm
Height	476 mm

Internal dimensions

Width	409 mm
Depth	340 mm
Height	419 mm

Internal dimensions pull-out tray 438 x 359 mm

Volume	70 l
Weight	10 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Load capacity alu rail	7,5 kg
Load capacity slide-out tray	18 kg
Loading capacity max.	35 kg
Temperature range	-20°C bis +80°C
Certificates	REACH (EG 1907/2006) PAK, N-2580
Compatible with	▪ L-BOXX Baseline ▪ L-BOXX Contractor ▪ L-BOXX ProClick ▪ L-BOXX 102 ▪ L-BOXX 136

