

M18 AFG2-O

VENTILATORE PACKOUT™ M18™ BATTERIA/CORRENTE

Diametro testa 180 mm, velocità variabile e portata d'aria fino a 1.444 m³/h

Testa regolabile a 300° per utilizzo del ventilatore in varie altezze e posizioni

Design compatto con maniglia integrata, per massima portabilità

Base compatibile con il sistema PACKOUT™

I fori sul fondo offrono all'utilizzatore la possibilità di montare il ventilatore a parete, se necessario, mentre i fori passanti sui lati consentono di appendere il ventilatore

13.5 ore di autonomia a media potenza, 3 ore a massima potenza con batteria M18 B5 (5 Ah)

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®

Alimentazione ibrida a batteria o a corrente

Fornito di cavo per utilizzo a corrente



REDLITHIUM™



Volume d'aria (m ³ /h)	1.444
Velocità flusso d'aria (km/h)	32.98
Autonomia a massima potenza (ore)	3
Autonomia a media potenza (ore)	13.5
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	2.61 (M18 B5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493443