

## C12 RAD-O

### AVVITATORE AD ANGOLO M12™

Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata

Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi

Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni

Mandrino autoserrante da 10 mm: rapido cambio dell'accessorio e massima durata

Impugnatura Softgrip

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo

Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™

Ingombro testa di 12.5 cm in lunghezza e 5.5 cm in larghezza



**REDLITHIUM™**



|                                      |                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Velocità a vuoto (giri/min)          | 0 - 800                                                                        |
| Mandrino autoserrante (mm)           | 10                                                                             |
| Capacità foratura legno/metallo (mm) | 22/ 10                                                                         |
| Coppia max (Nm)                      | 12                                                                             |
| Kit incluso                          | Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa |
| Codice prodotto                      | 4933416900                                                                     |