



PH 26 T

TASSELLATORE SDS-PLUS A TRE MODALITÀ CON CAPACITÀ DI FORATURA FINO A 26 MM

Tassellatore potente, resistente e compatto per applicazioni di foratura in muratura e calcestruzzo

Battuta massima di 2,4 J con percussioni al minuto di elevata fascia

Potente motore da 800 W anche per le applicazioni più gravose

Ottimizzato per fori da 6 a 16 mm

Frizione di sicurezza per la salvaguardia dell'operatore in caso di bloccaggio della punta

La versione X viene fornita con mandrino FIXTEC™ per punte codolo cilindrico

Fornito con cavo da 4 metri



Percussioni al minuto a pieno carico	0 - 4,500
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	30/ 13/ 26
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	13.6
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	11.9
FIXTEC™	No
Peso (Kg)	2.4
Codice prodotto	4933464580