



DE 13 RP

TRAPANO ROTATIVO AD UNA VELOCITÀ DA 630 W

Potente motore da 630W

Elettronica variabile con preselettore di velocità

Massima durata grazie alla tecnologia IMB che migliora l'accoppiamento dei componenti interni

Ingranaggi planetari per applicazioni a bassa velocità ed alta coppia

Mandrino autoserrante in metallo (1,5 - 13 mm)

Reversibile

Facile accesso alle spazzole

Cavo 4 m



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 950
Capacità foratura legno/metallo (mm)	40/ 13
Coppia max (Nm)	59
Mandrino autoserrante (mm)	13
Attacco	½" x 20
Peso (Kg)	2.1
Codice prodotto	4933409194