

MXF PC50-O PIASTRA VIBRANTE MX FUEL™

Primo compattatore reversibile tra quelli di peso leggero
 Il compattatore con piastra da 50 cm più veloce sul mercato
 2 velocità per massimo controllo dell'utilizzatore (fino a 26 m/min)
 Pulsante di accensione facilmente accessibile sull'impugnatura
 Maniglia facilmente girabile, per cambio di direzione
 Possibilità di ripiegare la maniglia per facile trasporto e stoccaggio
 Compatta fino a 325 m² / 35 min con 1 batteria MXF HD812 (12 Ah)
 Combina le prestazioni dei compattatori a scoppio con i vantaggi del
 batteria
 Tanica d'acqua, piastra per pietre e set di ruote per il trasporto disponibili
 separatamente
 Indicatore dello stato di carica della batteria
 Il sistema MX FUEL™ permette di raggiungere nuovi orizzonti a batteria:
 prestazioni delle soluzioni a benzina, a filo o pneumatiche, eliminando i
 pericoli associati ad emissioni, rumore, vibrazioni, inciampo nonché
 manutenzione complessa
 Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio
 di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo
 anche di funzionalità di blocco a distanza



REDLITHIUM™



Forza centrifuga (kN)	16
Direzione movimento	Reversibile
Max velocità (m/min)	26
Impostazioni di velocità	2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933493267