

## M12 FIR12-O

### CRICCHETTO 1/2" M12 FUEL™

In grado di erogare fino a 81 Nm di coppia massima e 175 giri/min  
Testa a basso profilo, per massimo accesso in spazi ristretti (dimensioni 296x50x70 mm)

La tecnologia FUEL™ e l'alloggiamento ingranaggi in acciaio INOX garantiscono una maggiore durata dell'utensile

L'elettronica REDLINK PLUS™ fornisce maggiore protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata nelle applicazioni gravose

La batteria REDLITHIUM™ garantisce una costruzione avanzata del pacco batteria e prestazioni costanti, per offrire maggiore autonomia e massimizzare la vita della batteria

Interruttore a velocità variabile, per il miglior controllo durante l'applicazione

Impugnatura in gomma, resiste all'uso intensivo e fornisce il massimo comfort

Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro

Fornito con adattatore da 3/8"

Compatibile con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™


**REDLITHIUM™**


|                                        |                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Attacco                                | 1/2" quadro                                                                    |
| Coppia max (Nm)                        | 81                                                                             |
| Velocità a vuoto (giri/min)            | 0 - 175                                                                        |
| Lunghezza (mm)                         | 290                                                                            |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg) | 1.5 (M12 B2)                                                                   |
| Kit incluso                            | Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa |
| Codice prodotto                        | 4933459800                                                                     |