

M12 BLDDRC-O

TRAPANO AVVITATORE BRUSHLESS M12™

Estremamente compatto, solo 137 mm, perfetto per un utilizzo in spazi ristretti

40 Nm di coppia lo rendono il migliore per rapporto dimensioni/potenza

Mandrino da 10 mm in metallo, resistente nel tempo

Frizione meccanica con 13 impostazioni selezionabili

Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Cap max foratura metallo (mm)	10
Max. foratura legno con sega a tazza (mm)	40
Max. foratura legno con punta selfeed (mm)	32
Coppia max (Nm)	40
Velocità 1 (giri/min)	0 - 450
Velocità 2 (giri/min)	0 - 1,550
Codice articolo	4933499683