

IZYWATT 800

Réf. 39205

orium.
énergie

Usages

Station idéale pour bénéficier de 800W partout, sans contrainte de transport.

Permet d'être utilisé pour les voyages, comme pour les petits travaux de la maison.

PPI* Euros TTC

599,00 €

DEEE (EN € HT)

1.00 €

*Les prix de vente publics sont donnés à titre indicatif, le distributeur est libre de les fixer comme il le souhaite.



PLUS PRODUIT

- Légère, compacte et puissante
- Charge rapide en 2h30
- Utilisation simple
- Robuste
- Polyvalente

INFORMATIONS TECHNIQUES

Coloris	Dimensions (cm)	Poids net(Gr)	Alimentation	Alimentation fournie	Matière	Normes	Notices	Garantie	Code EAN
bleu et noir	34 x 17,8 x 23	6750	Li-ion 22.2 7V 23000mAh	oui	ABS	CE, ROHS	FR	2 ans	3661474392052

DISPONIBILITE

EN STOCK

PRODUITS ASSOCIES

Panneau solaire pliant 160W
#39209

Panneau solaire pliant 200W
#39210

Rallonge DC 2m #36042

MOTS CLES

Batterie de secours, groupe électrogène solaire, station énergétique autonome, batterie mobile, batterie lithium avec onduleur, batterie externe avec prise 230V, centrale solaire, générateur d'énergie renouvelable, panne de courant

DESCRIPTIF

L'Izywatt 800 est une station d'énergie portable.

C'est une solution tout en un qui vous permet de collecter de l'énergie par 4 moyens différents : une prise secteur (chargeur fourni), l'allume-cigare de votre voiture (chargeur fourni), par USB Type C (non fourni) ou encore le soleil grâce aux panneaux solaires (non fournis).

Vous pourrez ensuite utiliser l'énergie stockée dans la batterie pour alimenter vos appareils électriques. Pas de travaux d'installation nécessaires, il vous suffit de brancher vos produits sur les ports 230V, USB, USB charge rapide, USB type C, prise DC 12V, allume-cigare disponibles (dans la limite de 800W de puissance cumulée).

USAGES

L'Izywatt 800 est le compromis idéal entre puissance et nomadisme. Collectez, stockez de l'énergie et alimentez tous vos appareils favoris grâce à l'Izywatt 800.

Conçue pour vos week-ends au camping ou en van, cette station d'énergie portable vous permettra de conserver le confort de la maison lors de vos excursions.

À la maison, elle vous permettra d'avoir une source d'électricité dans les lieux non raccordés au réseau comme votre abri de jardin.

CARACTÉRISTIQUES

Poids : 6,75Kg

Dimensions : 34*17,8*23 cm

Energie de la batterie : 511Wh

Type de batterie : Lithium-ion 23Ah 22.2V 511Wh

Prise 230V : 2*230V 50Hz

Affichage : Ecran LCD indiquant le pourcentage de batterie

Onduleur 230 V : 800W pure sinus, Puissance crête 1600W

MOYENS DE CHARGE

Secteur : Chargeur fourni 240W (2h30 à 3h00)

Allume-cigare : Chargeur fourni 12V (7 à 8h)

USB-C : Chargeur non fourni de 100W max

Panneau solaire : Non fourni de 240W max 17-24V

SORTIES

Prise DC : 12V 120W max

Allume-cigare : 12V 120W max

USB-A charge rapide x2 : 5V 18W max

USB Type C : 100W max


AC x2 : 230V 800W max en continu, Puissance crête 1600W

LOGISTIQUE

Carton Hauteur (cm)	35.8	Carton Largeur (cm)	26.7
Carton Longueur (cm)	42.5	Carton Poids (kg)	9.18
Code Douane	8507600090	Colisage	1
Emb Dimension Horizontale (cm)	41.5	Emb Dimension Profondeur (cm)	33.8
Emb Dimension Verticale (cm)	25.5	PCB Client	1
Poids pdt emballé (gr)	8900	Type Emballage	Boite QUADRI

PACKAGING

Suremballage transport



Boite quadrichromie

