



M12 HJCAMO7-0 (M)

GIACCA RISCALDATA HEXON M12™

- TECNOLOGIA HEXON HEAT™ fornisce un'esperienza di calore superiore con una velocità di riscaldamento più veloce e una copertura del calore superiore
- Autonomia per tutto il giorno, fino a 12 ore con una singola carica della batteria M12™REDLITHIUM™ 3.0Ah
- 5 Zone di Riscaldamento: Petto, Schiena e Tasche
- Controller di calore a tocco facile - 3 impostazioni di calore: Alto, Medio, Basso
- Compatibilità con Fonte di Alimentazione Piatta per Abbigliamento Riscaldato, fornendo comfort e consentendo il controllo dell'app
- Il tessuto REALTREE EDGE® QUIETSHELL in poliestere elastico protegge dalle condizioni difficili del cantiere riducendo anche il rumore del movimento
- Tasca con cerniera per il passaggio della batteria: Posiziona la batteria nella tasca anteriore o posteriore per migliorare il comfort
- Resistente all'acqua e al vento, fornisce comfort e durata in ambienti difficili
- Cordino regolabile in vita e polsini mantengono il calore dentro
- Sistema batteria flessibile: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™
- Sicuro per lavatrice e asciugatrice
- Taglie disponibili: S-3XL



Article Number	4932493832
Colore	Camouflage
Dimensioni interne (Altezza x Larghezza x Profondità / mm)	510 x 313 x 133
Fornibile in	Scatola di cartone
Istruzioni d'uso	La giacca termica può essere utilizzata per riscaldare il corpo in ambienti freddi Per un utilizzo continuo impostare la temperatura sulla modalità bassa Non utilizzare questo prodotto in nessun altro modo come indicato per l'uso normale