

MANC/C

UDSTYR FOR SVEJSNING



Kategori II

EN 388 	EN388:2016
Værdi : Slitage: ●●●● Skærefasthed: ●○○○ Rivstyrke: ●●●● Punktering: ●●●● Skærefasthed iht ISO 13997: X	

EN 407 	EN407
Værdi : Ild - antændelighed: X Varme - kontakt: ●○○○ Varme - isolering: X Strålevarme: X Smeltet aluminium: X Smeltet jern: X	

Størrelse	Emballage
48 cm	10 par pr pakke 50 par pr boks

Ærme i oksespalt med elastik foroven og forneden. Syet med 100% para-aramid tråd. Længde 48 cm. Fås også i en variation med lille krog for at sætte ærmer sammen. (reference MANC/C/EL/V).

PRODUKTET

- 
BLØDHED
- 
BÅDE VENSTRE OG HØJRE ARM
- 
MODSTAND

ANVENDELSESOMRÅDER

- 
Autorelateret industri
- 
Svejsning
- 
Bygge og anlæg
- 
Metal industri
- 
Industri og vedligehold