

CARATTERISTICHE

- Tipo di testa Pozidriv per una migliore presa del cacciavite
- Design a testa conica per una superficie di appoggio piatta
- Acciaio zincato lucido per la resistenza alla corrosione
- Economico e resistente all'usura
- Conforme agli standard DIN 7985

RS Pro, testa conica M6, Pozidriv in acciaio 16mm, zinco

Codice RS: 553-699



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Da RS Pro, una vite lavorata a testa conica di alta qualità con incavo Pozidriv versatile per una presa superiore durante il serraggio. Questa vite lavorata è dotata di una filettatura metrica ed è realizzata in acciaio zincato lucido (BZP) di alta qualità che rallenta la ruggine e la corrosione.

Specifiche generali

Forma della testa	Testa cilindrica bombata
Tipo di trasmissione	croce,
Applicazioni	Costruzione di pannelli elettrici, prototipazione di circuiti stampati, montaggio su scheda a circuito stampato, ingegneria di produzione generica, manutenzione e riparazione generiche, applicazioni di fissaggio leggere

Specifiche meccaniche

Dimensione filettatura (metrica)	M6
Lunghezza metrica	20mm
Materiale	Acciaio zincato
Fine	Zincato lucido
Passo filettatura	1mm
Diametro testa	da 11,57 mm a 12mm
Altezza testa	da 4,45 mm a 4,75 mm
Specifiche	DIN 7985

