


**FAG****UCFA205** [🔗](#)**Coulisseaux-tendeur complet**

Paliers auto-aligneurs UCFA, corps de palier en fonte, roulement auto-aligneur avec vis sans tête dans la bague intérieure, étanchéité RSR, pour oscillations

Information technique**Votre alternative produit actuelle**

Matériaux	GG	Grey cast iron
-----------	----	----------------

dimensions principale & données de performance

d	25 mm	Alésage
L	125 mm	Longueur totale
U	35,8 mm	Hauteur totale de l'ensemble
≈m	0,62 kg	Poids

Cotes de montage

N	12 mm	Trou de fixation
N ₁	51 mm	Longueur (rainure)
N ₂	12 mm	Largeur (rainure)
J	98 mm	Distance trous de fixation

Dimensions

A ₁	14 mm	Épaisseur de bride
A ₂	16 mm	Distance piste
A	27 mm	Hauteur logement
V	68 mm	Diamètre d'épaulement logement
W	66 mm	Largeur logement côté rainure
Q	M6	Taraudage de raccordement pour lubrification



information additionnelle

FA205	Corps de palier
UC205	Désignation roulement

Plage de température

T _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement min.
T _{max}	120 °C	Température de fonctionnement max.