

M18 BLHSB-O

M18™ SOUFFLEUR À POUSSIÈRE

- Un débit d'air jusqu'à 1,1 m³/min à 900 km/h pour une efficacité accrue
- Gâchette à vitesse variable avec 3 modes de sélection
- Équipé de 3 buses interchangeables sur une base magnétique (6mm, 10mm et un gonfleur)
- LED intégrée pour éclairer la zone de travail
- Le moteur brushless, la batterie REDLITHIUM™ et l'électronique REDLINK™ offrent puissance, autonomie et durabilité
- Système de batterie flexible : compatible avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Débit d'air (m³/min)	0 - 1.1/ 0 - 0.9/ 0 - 0.8
Débit d'air (km/h)	800
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	2.25 (M18 FB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933500533