

M18 FH-OX

TASSELLATORE SDS-PLUS 26 MM M18 FUEL™

Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività

In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)

In grado di effettuare fino a 125 fori ø10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)

Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche

Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza

4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello

Compatibile con le unità di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™


Energia del colpo (EPTA)(J)	2.5
Frequenza di percussione (colpi/min)	4,800
Cap. Max Foratura legno/metallo/calcestruzzo (mm)	28/ 13/ 26
Vibrazioni in foratura (m/s ²)	15.9
Vibrazioni scalpellatura (m/s ²)	14.2
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	4.3 (M18 HB5.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933478500