


## MODULO IN SPUGNA BICOLORE ASSORTITO (42 PZ)



**519 M 276C**

PROMO

### Dettagli famiglia

**Codice**

**LxPxH mm**

U05191052

565x415x45

### Composizione

**Articolo**

**Pezzi    Misure**



519 M 276CV - Modulo in spugna bicolore vuoto

1

-



127 C - Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni

1

19÷60

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

**Articolo**
**Pezzi    Misure**

**127 CP - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni**
**1    19÷60**

**128 C - Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni**
**1    19÷60**

**128 CP - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni**
**1    19÷60**

**133 AX - Pinze a becchi mezzotondi lunghissimi diritti**
**1    160**

**150 AX - Pinze universali**
**1    180**

**276 CE - Chiavi a T snodate con bocca esagonale**
**4    8-10-  
13-17**

**692 J32 - Assortimento di inserti per avvitatura con cricchetto reversibile (32 pz) - attacco 1/4"**
**32    -**

## Serie / Configurazioni

**Articoli**

**495 MAA - Assortimento AUTORIPARAZIONE - 3 cassette (155 pz)**

Stanley Black &amp; Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000