

M12 FPDXKIT-202X

TRAPANO AVVITATORE CON PERCUSSIONE CON MANDRINI INTERCAMBIABILI M12 FUEL™

Trapano a percussione con 6 funzioni in 1, per la massima versatilità
3 mandrini intercambiabili e attacco 1/4" esagonale per molteplici applicazioni

Motore brushless POWERSTATE™, progettato e costruito da MILWAUKEE®

Il sistema intelligente REDLINK PLUS™ fornisce una protezione digitale avanzata al sovraccarico per utensili e batterie, e migliora in modo eccezionale le prestazioni dell'utensile sotto carico

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Mandrino autoserrante 13 mm, mandrino con rinvio ad angolo attacco 1/4" hex e mandrino decentrato attacco 1/4" hex

L'attacco 1/4" hex per inserti è posto direttamente sull'utensile e riduce la lunghezza fino a 125 mm per lavorare in spazi ristretti

Ingranaggi planetari in metallo per la massima durata

Luce LED per illuminare l'area di lavoro

Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M12™



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450/ 0 - 1,700
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	35/ 13/ 13
Coppia max (Nm)	37
Equipaggiamento standard	Mandrino autoserrante 13mm FIXTEC, mandrino decentrato 1/4" hex, mandrino con rinvio ad angolo 1/4" hex
Kit incluso	2 x M12 B2 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice prodotto	4933464138