

Termékinformációs adatlap

A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2013 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE az elektronikus kijelzők energiacímkezéséről

	Paraméter	Paraméter vagy érték és pontosság			Mértékegység
1.	A szállító neve vagy védjegye	Legamaster			
	A szállító címe	Public Contact, Kwinkweerd 62, 7240 AC Lochem Lochem Gelderland, NL			
2.	Modellazonosító	EXP-6510			
3.	Energiahatékonysági osztály szabványos dinamikataromány (SDR) esetében	C			
4.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye szabványos dinamikataromány (SDR) esetében	112			W
5.	Energiahatékonysági osztály nagy dinamikataromány (HDR) esetében	Nem alkalmazandó			
6.	A bekapcsolt üzemmód energiaigénye nagy dinamikataromány (HDR) megléte esetén	Nem alkalmazandó			W
7.	Energiaigény kikapcsolt üzemmódban (adott esetben)	0,0			W
8.	Energiaigény készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,5			W
9.	Energiaigény hálózatvezérelt készenléti üzemmódban (adott esetben)	0,0			W
10.	Elektronikus kijelző kategóriája	Monitor			
11.	Képarány	16	:	9	
12.	Képernyőfelbontás	3 840	x	2 160	pixels
13.	Képátló	165,0			cm
14.	Képátló	65			hüvelyk
15.	Látható kijelzőfelület	116,5			dm ²
16.	Alkalmazott paneltechnológia	LED LCD			
17.	Automatikus fényerőszabályozó (ABC) rendelkezésre áll	Nem			
18.	Hangfelismerő érzékelő rendelkezésre áll	Nem			
19.	Jelenlétérzékelő rendelkezésre áll	Nem			
20.	Képfrissítési frekvencia (alapértelmezett)	60			Hz
21.	A szoftver- és firmware-frissítések minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	-			Évek száma
22.	A tartalék alkatrészek minimális garantált rendelkezésre állása (a forgalomba hozatal befejezésének időpontjától számítva)	-			Évek száma
23.	Garantált terméktámogatás minimális időtartama	-			Évek száma

	A szállító által vállalt általános jótállás minimális időtartama	-	Évek száma
24.	A tápegység típusa	Belső	
25.	Külső tápegység (nem szabványos, és a termékdobozban található)		
	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Bemeneti feszültség	- V
	<i>iii</i>	Kimeneti feszültség	- V
26.	Szabványos külső tápegység (vagy annak megfelelő, ha a termékdoboznak nem része)		
	<i>i</i>	-	
	<i>ii</i>	Előírt kimeneti feszültség	- V
	<i>iii</i>	Előírt szállított áramerősség (minimum)	- A
	<i>iv</i>	Előírt áramfrekvencia	- Hz

EPREL-nyilvántartási szám: 1829788 A modellt forgalomba hozták az Unió piacán Legkorábbi időpont: 15/04/2024.		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1829788
Szállító: Legamaster International BV (Gyártó)		Weboldal: www.legamaster.com
Ügyfélszolgálat:		
Név: Public Contact		Weboldal: www.legamaster.com
E-mail: info@legamaster.com		Telefonszám: (+31) (0)573 - 71 30 00
Cím: Kwinkweerd 62 7240 AC Lochem Hollandia		