



Presentazione

Gamma	Mureva Styl
Gamma prodotto	Mureva Styl
Tipo prodotto	Presa
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Configurazione poli di uscita	2P + E
Descrizione presa standard	Lato terra
Outlet standard deviation	Schuko
Colore	Antracite (RAL 7016)

Caratteristiche tecniche

Montaggio dispositivo	Parete
Numero di prese	3
Corrente nominale	16 A
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V CA
Condizioni d'impiego	Interno/esterno
Materiale	PC (polycarbonato) Ottone PP (polipropilene)
Tipologia fissaggio	Con viti
Capacità di connessione a serraggio	1...2.5 mm ² per rigido cavi 1...2.5 mm ² per A trefolo cavi 1...2.5 mm ² per flessibile cavi
Lunghezza di spelatura fili	13 mm
Entrata cavo	Entrata facilitata diametro: 6...12 mm
Altezza	76 mm
Larghezza	218 mm
Profondità	64 mm
Resistenza agli agenti chimici	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Presa standard	CEE 7/3
Collegamenti - morsetti	Morsetti a vite

Ambiente

Marchi qualità	"EAC" AENOR
Grado di protezione ip	IP55
Grado di protezione IK	IK08
Ritardo di fiamma	Autoestinguente 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Temperatura ambiente	-5...40 °C
Temperatura di stoccaggio	-25...55 °C

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Toxic heavy metal free	Sì
Mercury free	Sì
Sustainable packaging	Yes
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
RoHS exemption information	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio