

M18 BPD-402C

TRAPANO CON PERCUSSIONE M18™

Trapano avvitatore con percussione compatto, soli 198 mm di lunghezza, ideale per lavori in spazi ristretti

Motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute

Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico

Scatola ingranaggi in metallo per la massima durata nel tempo

Mandrino autoserrante da 13 mm in metallo: rapido cambio dell'accessorio e massima durata

18 posizioni di regolazione della coppia

3 modalità per foratura, avvitatura e foratura con percussione

Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo

Indicatore stato di carica della batteria

Luce LED per illuminare l'area di lavoro

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450/ 0 - 1800
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	38/ 13/ 16
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 28,800
Coppia max (Nm)	60
Kit incluso	2 x M18 B4 Pacco Batterie, M12-18 C Caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933443520