

M12 BRAID-O

AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE M12™ DA 1/4" ESAGONALE

Avvitatore ad impulsi con testa ad angolo estremamente compatto, solo 287 mm di lunghezza, ideale per spazi ristretti (dimensioni mm 287x54x70)

Elettronica REDLINK™ protegge contro il sovraccarico e migliora le prestazioni dell'utensile

Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e una coppia massima di 68 Nm

Testa ad angolo compatta, con diametro di soli 35.6 mm

Design che permette di impugnare l'utensile in differenti posizioni, per il massimo comfort

Attacco 1/4" esagonale con rapido cambio dell'inserto

Monitoraggio costante di ogni singola cella per assicurare un efficiente ciclo di carica e scarica della batteria

Indicatore stato di carica della batteria e luce LED

La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria

Funziona con tutte le Batterie MILWAUKEE® M12™



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 2,425
Frequenza del colpo (colpi/min)	0 - 3,300
Attacco	1/4" Esagonale
Coppia max (Nm)	68
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933451247