

M12 BLPDRC-402C

TRAPANO A PERCUSSIONE BRUSHLESS M12™

Estremamente compatto. Solo 142 mm, perfetto per un utilizzo in spazi ristretti.

40 Nm di coppia

Il mandrino da 10 mm in metallo garantisce durata nel tempo, cambio rapido degli accessori e ottima presa delle punte durante l'utilizzo

Frizione meccanica da 13 impostazioni

Indicatore dello stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di applicazione

Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Cap max foratura muratura (mm)	10
Cap max foratura metallo (mm)	10
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B4)
Kit incluso	2 x M12 B4 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta
Codice articolo	4933500424