

Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych

	Parametr	Parametr lub wartość i stopień dokładności			Dział
1.	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Legamaster			
	Adres dostawcy	Public Contact, Kwinkwe- erd 62, 7240 AC Lochem Lochem Gelderland, NL			
2.	Identyfikator modelu	EXP-7510			
3.	Klasa efektywności energetycznej dla standardowe- go zakresu dynamicznego (SDR)	C			
4.	Pobór mocy w trybie włączenia dla SDR	135			W
5.	Klasa efektywności energetycznej dla szerokiego za- kresu dynamicznego (HDR)	nie dotyczy			
6.	Pobór mocy w trybie włączenia dla HDR	nie dotyczy			W
7.	Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach	0,0			W
8.	Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przy- padkach	0,5			W
9.	Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci, w stosownych przypadkach	0,0			W
10.	Kategoria wyświetlacza elektronicznego	Monitor			
11.	Format obrazu	16	:	9	
12.	Rozdzielczość ekranu	3 840	x	2 160	pixels
13.	Przekątna ekranu	190,5			cm
14.	Przekątna ekranu	75			cale
15.	Widoczna powierzchnia ekranu	155,0			dm²
16.	Zastosowana technologia panelu	LED LCD			
17.	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	Nie			
18.	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	Nie			
19.	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	Nie			
20.	Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna)	60			Hz
21.	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)	-			Rok
22.	Minimalna gwarantowana dostępność części za- miennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)	-			Rok
23.	Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu	-			Rok
	Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę	-			Rok
24.	Typ zasilacza:	Wewnętrzny			
25.	Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)				

	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Napięcie wejściowe	-	V
	<i>iii</i>	Napięcie wyjściowe	-	V
26.	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Wymagane napięcie wyjściowe	-	V
	<i>iii</i>	Wymagane natężenie prądu (minimalne)	-	A
	<i>iv</i>	Wymagana częstotliwość prądu	-	Hz

Numer rejestracyjny EPREL: 1829789		 https://eprel.ec.europa.eu/qr/1829789
Model wprowadzany do obrotu w Unii od 15/04/2024.		
Dostawca: Legamaster International BV (Producent)	Strona internetowa: www.legamaster.com	
Dział obsługi klientów:		
Nazwa: Public Contact	Strona internetowa: www.legamaster.com	
E-mail: info@legamaster.com	Telefon: (+31) (0)573 - 71 30 00	
Adres: Kwinkweerd 62 7240 AC Lochem Niderlandy		