

M12 FPD2-602X

TRAPANO AVVITATORE COMPATTO CON PERCUSSIONE M12 FUEL™

Le ridotte dimensioni (152 mm) permettono l'accesso negli spazi più ristretti

45 Nm di coppia - Eccellente rapporto Coppia/Dimensioni

Il mandrino Heavy Duty da 13 mm in metallo trattiene saldamente le punte o i bit, agevolando la sostituzione

Frizione meccanica con 13 impostazioni, selettore per avvitatura senza/con percussione

Aggancio per cintura e luce LED

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™


Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 450/ 0 - 1,550
Mandrino autoserrante (mm)	13
Cap. Max Foratura legno/metallo/muratura (mm)	35/ 13/ 13
Frequenza di percussione (colpi/min)	0 - 22,500
Coppia max (Nm)	45
Kit incluso	2 x M12 B6 Pacco Batterie, C12 C Caricatore, Valigetta Heavy Duty
Codice articolo	4933479870