


アクチュエ  
ーター販売事業者  
Rs-online

61-4970.13

<https://rs-online.eao.com/component/61-4970.1...>

お客様の製品:

---



## 61-4970.13 アクチュエーター

### 前面

|             |               |
|-------------|---------------|
| フロント寸法:     | 24 mm x 24 mm |
| フロント形状:     | スクエア          |
| フロントベゼル 色:  | 黒             |
| フロントベゼル 材質: | プラスチック        |

### 取付け

|         |                   |
|---------|-------------------|
| 取付け穴:   | 21.2 mm x 21.2 mm |
| 取付けタイプ: | パネル実装             |

### 電気的特性

|          |       |
|----------|-------|
| パワー (W): | 1     |
| 抵抗:      | 10 kΩ |

### 機械的特性

|          |             |
|----------|-------------|
| 端子:      | フラットリボンケーブル |
| 締め付けトルク: | 最大 0.5 Nm   |
| 重量:      | 0.015 kg    |

### 周辺条件

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| IP前面保護等級: | IP65                |
| 使用温度:     | - 25 ° C ~ + 55 ° C |

## 認証

**REACH:** REACH compliant

**RoHS:** RoHS compliant


## その他

**簡単な説明:** アクチュエーター, 21.2 mm x 21.2 mm, 24 mm x 24 mm, スクエア, 黒, プラスチック, フラットリボンケーブル, IP65

**ハウジング 材質:** プラスチック


**製品属性:** ケーブル長 300 mm

**配線図:**




A = 青  
B = 赤  
C = 黄

**コンポーネント レイアウト:**



A = 端子 (背面)  
B = 電線の色 リボンケーブル  
C = a = 青、b = 赤、c = 黄

**マウントカットアウト:**



寸法図:

