

M12 FIR14G2-O

CRICCHETTO 1/4" M12 FUEL™

Con una coppia massima fino a 61 Nm e 550 giri al minuto, il cricchetto assicura applicazioni rapide e una migliore produttività per l'utilizzatore professionale

Il design della testa a basso profilo da 19 mm consente un migliore accesso negli spazi ristretti

Il corpo utensile è ergonomicamente ottimizzato per adattarsi comodamente alla mano

Design del grilletto differenziati e intercambiabili consentono di personalizzare il cricchetto in base alle preferenze di ciascun utilizzatore

Controllo e precisione massimi per ogni applicazione grazie al grilletto metallico a velocità variabile

La tecnologia FUEL™ leader del settore, combinata con un design robusto, garantisce massima durata del cricchetto

Il rivestimento gommato resiste ai materiali corrosivi e offre un comfort superiore durante l'utilizzo

La luce LED illumina l'area di lavoro mentre l'indicatore di carica integrato mostra l'autonomia residua

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®


REDLITHIUM™


Profilo testa (mm)	19
Coppia max (Nm)	61
Velocità a vuoto (giri/min)	0 - 550
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	0.9 (M12 HB2.5)
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice articolo	4933498933