



HSSR 11.0 x 142 - 5 pcs

PUNTE PER METALLO FORGIATE IN HSS-R - DIN 338

- Punta forgiate in HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338.
- Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli.
- Affilatura normale punta.Taglienti con angolo di taglio di 118°.
- Elica di tipo N.
- Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 800 N/mm2.
- Colore: nero.



∅ (mm)	11.0
Article Number	4932363544
Lunghezza totale (mm)	142
Lunghezza utile (mm)	94
Quantità confezione	5