

M12 FRAIWF38-O

AVVITATORE AD IMPULSI ANGOLARE ATTACCO 3/8" M12 FUEL™

In grado di fornire fino a 270 Nm di coppia di serraggio e 300 Nm di coppia in svitatura

Sistema con 4 modalità DRIVE CONTROL, include le modalità Auto Suht-Off e Bolt Removal per impedire serraggi in sovracoppia e garantire maggiore controllo in svitatura

Profilo del corpo affusolato 219 mm, per massima accessibilità

Dimensioni della testa compatte 71 mm, per applicazioni in spazi ristretti

Attacco da 3/8" con anello di frizione per un cambio rapido delle bussole

Luce LED per illuminare l'area di applicazione


Rivestimento in gomma per resistere ai materiali corrosivi e offrire confort maggiore durante l'uso

La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria. Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori

Funziona con tutte le batterie M12™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità a vuoto (giri/min)	0-1550/ 0-2300/ 0-3000/ 0-3000
Attacco	3/8" quadro
Frequenza del colpo (colpi/min)	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600
Coppia max (Nm)	270
Diametro max bullone	M16
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Fornito senza kitbox o borsa
Codice prodotto	4933471700